


Jusqu'à 30ml = câble 3x1,5mm²
 Jusqu'à 50ml = câble 3x2,5mm²

ALIMENTATION 230V+T


CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIAL EXEMPLE:13-14
 FILTRATION

Jusqu'à 30ml = câble 3x1,5mm²
 Jusqu'à 50ml = câble 3x2,5mm²

T
 N
 L
 SURPRESSEUR




Réglage du disjoncteur





Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Réglage de l'heure



Réglage du temps de fonctionnement



DETENTE
 DSH
 230V
ASTRALPOOL